



HAB303

Lastscheider 3-polig 32 A modulair M1

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21	32 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B	32 A

Uitvoering

Pooltype	3P
Bedieningselement	Korte draaihendel

Stroom / temperatuur

Nominale bedrijfsstroom bij AC22B	32 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23A	32 A

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Stroom / temperatuur

Nominale bedrijfsstroom bij AC23B	32 A
Kortsluit inschakelvermogen I _{cm} bij 415V AC volgens IEC 60947-3	1,80 kA
Nominale korteduurbestendigheid I _{cw} 1 s IEC 60947	1,26 kA
Nominale korteduurbestendigheid I _{cw} IEC 60947	1,26 kA

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	16 mm ²
---------------------------------	--------------------

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	800 V
Nominale stroomhoudspanning U _{imp}	8000 V
Nominale spanning U _e	380 - 415 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I _n	0,60 W
Totaal vermogensverlies onder I _N	1,80 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	21000 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC23	14000 W

Installatie, montage

Aandraaimoment	2 - 2,2 NM
----------------	------------

Samenstelling

Motorbediening optioneel	Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Functies

Is omkeerschakelaar	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als lastscheider	Ja

Capaciteit

Aantal modules	2,57
----------------	------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja