



HAB303

Rastavna sklopka, modularna, 3-polna, 32A, ugradnja na DIN šinu ili mont.ploču

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	32 A
Prihvatljivi iznos struje AC21	32 A
Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija B	32 A

Arhitektura

Tip pola	3P
Kontrolni/radni element	Kratka okretna tipka

Električna struja

Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija B	32 A
Prihvatljivi iznos struje AC23 kategorija A	32 A

Arhitektura

Broj polova	3
-------------	---

Električna struja

Prihvatljivi iznos struje AC23 kategorija B	32 A
Nazivna kratkospojna vršna moć I _{cm} pri 415 V AC prema IEC 60947-3	1,80 kA
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja I _{cw} 1s IEC 60947	1,26 kA
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja I _{cw} IEC 60947	1,26 kA
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja I _{cc} sa gI-gG osiguračima	50 kA

Veza

Presjek krutog provodnika	16 mm ²
---------------------------	--------------------

Napon

Nazivni izolacijski napon U _i	800 V
Nazivni impulsni podnosivi napon U _{imp}	8000 V
Nazivni radni napon U _e	380 - 415 V

Snaga

Gubitak snage po polu na I _n	0,60 W
Ukupni gubitak snage pri I _N	1,80 W
Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1	21000 W
Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC23	14000 W

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	2 - 2,2 Nm
------------------------	------------

Oprema

Motorni pogon opcionalan	Ne
Broj pomoćnih kontakata kao izmjenični kontakt	0
Broj pomoćnih kontakata kao NC kontakt	0
Broj pomoćnih kontakata kao NO kontakt	0

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-20 - 70 °C
-------------------	-------------

Poklopac, vrata

Mogućnost međusobnog zaključavanja	Da
------------------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Funkcije

Je višepoložajni prekidač	Ne
Izvedba kao instalacija za zaustavljanje u slučaju nužde	Ne
Verzija kao glavni prekidač	Da
Verzija kao prekidač za održavanje/servis	Da
Verzija kao sigurnosni prekidač	Da
Verzija kao kompaktni isklonni prekidač	Da

Kapacitet

Broj modula	2,57
-------------	------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da