



FP25SW2

univers Obudowa stojąca IP54/II 1950x1300x205

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	1950 mm
Szerokość	1300 mm
Głębokość	205 mm
Grubość ścianki bocznej	1 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP54
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	Dźwignia obrotowa 3-punktowa Blokada na klucz
Odporność na uderzenie IK	IK09

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	5
Liczba otworów płyty kołnierzowej	10

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Mocowanie podłogowe
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

Materiały

Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

Sprzęt

Liczba rzędów	12
---------------	----

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	2
Liczba zamków	0
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	400 A
-----------------	-------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----