



FP25SW2

Univ. IP54 a.1850+100 l.1300 p.205

Características técnicas

Dimensões

Altura	1950 mm
Largura	1300 mm
Profundidade	205 mm
Espessura da parede lateral	1 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP54
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Fecho de 3 pontos Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK09

Equipamento

Número de secções	5
Número de aberturas da placa de flange	10

Instalação / montagem

Montagem	Montagem no chão
Adequado para utilização no exterior	Não

Materiais

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

Equipamento

Número de filas	12
-----------------	----

Tampa, porta

Número de portas de armário	2
Número de bloqueios	0
A porta/tampa é transparente	Não

Intensidade de corrente

Corrente nominal	400 A
------------------	-------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----