



109300

Plaque de recouvrement centrale en verre, Serie Glas

Caractéristiques techniques

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de postes | 1 |
| Nombre de modules | 1 |

Matières

| | |
|------------------------|------------|
| Couleur | Natural |
| Finition de la surface | Brillant |
| Matière | Verre |
| Traitements | Non traité |

Dimensions

| | |
|-------------------------------|---------|
| Hauteur | 77 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Profondeur | 5,80 mm |
| Nombre d'unités, horizontales | 1 |
| Nombre d'unités, verticales | 1 |

Accessoires

| | |
|------------------------------------|----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No |
|------------------------------------|----|

Installation, montage

| | |
|-------------|----------|
| Montage sur | Rail DIN |
|-------------|----------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -25 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

Textes

| | |
|---------------------|---|
| Mode d'installation | Fixation de borne Pour montage associé |
|---------------------|---|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |