



109300

Cornice intermedia in vetro Serie Glas chiaro lucido

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di bande	1
Numero di moduli	1

Materiali

Colore	Naturale
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Vetro
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	77 mm
Larghezza	80 mm
Profondità	5,80 mm

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
Posizione di montaggio/collegamento	Orizzontale Verticale

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK02

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto Per installazione combinata
-------------------	---

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si