




109300

Okvir, srednji, 1-struki, Glas, prozirno, sjajno

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	1
Broj modula	1

Materijali

Boja	Prirodno
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Staklo
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	77 mm
Širina	80 mm
Dubina	5,80 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno Uspravno/Vertikalno

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK02

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 70 °C
-------------------	-------------

Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom Za kombinovanu montažu
-------------------	---

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da