



Hwx022h

**Bobina de emisión de corriente 100-130V AC/DC (SH)**

**Características técnicas**

**Potencia**

Consumo de entrada	200 VA
Consumo de mantenimiento	5 VA

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP4X
-------------------------	------

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

**Tensión**

Tensión circuito de mando en AC	100 - 130 V
Tensión circuito de mando en CC	100 - 130 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	480 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uiimp)	6000 V

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí