



HWX022H

## Shuntutlösare 100-130V AC/DC (SH)

### Tekniska egenskaper

#### Ström

Absorberad startström	200 VA
Driftförbrukning	5 VA

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP4X
---------------------	------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70 °C
------------------	-------------

#### Spänning

Styrspänning AC	100 - 130 V
Styrspänning DC	100 - 130 V
Nominell isolationsspänning $U_i$	480 V
Nominell impulsskyddsspänning $U_{imp}$	6000 V

#### Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja