




HWX022H

Shuntutlösare 100-130V AC/DC (SH)

Tekniska egenskaper

Ström

Absorberad startström	200 VA
Driftförbrukning	5 VA

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP4X
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70 °C
------------------	-------------

Spänning

Styrspänning AC	100 - 130 V
Styrspänning DC	100 - 130 V
Nominell isolationsspänning Ui	480 V
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	6000 V

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja