



LFF4009049016

Unutrašnji ugao, bezhalogeni, LF/LFF 40x90mm, prometna bijela

#### Tehničke karakteristike

##### Pribor

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Vrsta pribora | Oblikovano/kalupljeno |
|---------------|-----------------------|

##### Postavke

|              |         |
|--------------|---------|
| Ugaoni domet | 83 - 97 |
|--------------|---------|

##### Dimenzije

|        |       |
|--------|-------|
| Visina | 40 mm |
| Širina | 90 mm |

##### Materijali

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Materijal | PC-ABS          |
| Obrada    | Neobrađeno      |
| Boja      | Prometna bijela |
| RAL kod   | 9016            |

##### Sigurnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Otpornost na udarce IK | IK07 |
|------------------------|------|

##### Standardi

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12 | Ne |
|-------------------------------------------------------|----|

##### Uvjeti korištenja

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 60 °C |
|-------------------|------------|

##### Oprema

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sa zaštitnim filmom | Ne |
|---------------------|----|

##### Pogodno za

|                      |
|----------------------|
| LF 40x90 / LFF 40x90 |
|----------------------|

##### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |

#### Ilustracije / crteži

