



HBA125H

Блок ПЗВ для вимикачів x160: 3п 125А, витік струму 0.03-6А

### Технічні характеристики

#### Електричний струм

Номінальний струм	125 A
Номінальний залишковий експлуатаційний струм $I_{\Delta n}$	30 mA
	100 mA
	300 mA
	1000 mA
	3000 mA
	6000 mA

#### Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

#### Безпека

Тип диференційного захисту	A NI
----------------------------	------

#### Напруга

Номінальна напруга ізоляції $U_i$	500 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга $U_{imp}$	6000 V

#### Під'єднання

З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем	2,5 - 95,0 mm <sup>2</sup>
Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	2,5 - 70,0 mm <sup>2</sup>

#### Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----