



GD318N



Kapsling 3 x 18 moduler i plåt med dörr

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 - 400 V
--------------	-------------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Utanpåliggande montering

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Utrustning

Antal skenor	3
Antal rader	3
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja

Kapacitet

Antal moduler	54
---------------	----

Funktioner

Har skyddshuvudbrytare	Nej
Med kabelgenomföringar	Ja

Dimensioner

Höjd	500 mm
Bredd	355 mm
Djup	130 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	0

Dimensioner

Antal breddenheter	18
--------------------	----

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Nej
-----------------------	-----

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Material

Material	Stål
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Ja

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass I
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås
Glödtråds test	850 °C