



GD318N



## Kapsling 3 x 18 moduler i plåt med dörr

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

|              |             |
|--------------|-------------|
| Märkspänning | 230 - 400 V |
|--------------|-------------|

#### Installation, montering

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej                      |
| Montering                       | Utanpåliggande montering |

#### Elektrisk ström

|           |      |
|-----------|------|
| Märkström | 63 A |
|-----------|------|

#### Utrustning

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Antal skenor                | 3   |
| Antal rader                 | 3   |
| Antal sektioner i bredd     | 1   |
| Med lås                     | Nej |
| Har neutralanslutningsblock | Ja  |

#### Kapacitet

|               |    |
|---------------|----|
| Antal moduler | 54 |
|---------------|----|

#### Funktioner

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Har skyddshuvudbrytare | Nej |
| Med kabelgenomföringar | Ja  |

#### Dimensioner

|       |        |
|-------|--------|
| Höjd  | 500 mm |
| Bredd | 355 mm |
| Djup  | 130 mm |

#### Skydd, dörr

|              |   |
|--------------|---|
| Antal dörrar | 1 |
| Antal lås    | 0 |

#### Dimensioner

|                    |    |
|--------------------|----|
| Antal breddenheter | 18 |
|--------------------|----|

#### Skydd, dörr

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Dörr/lock transparent | Nej |
|-----------------------|-----|

#### Anslutning

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ av montering | Skruvmontering |
|------------------|----------------|

#### Material

|          |      |
|----------|------|
| Material | Stål |
| RAL-kod  | 9010 |
| Färg     | Vit  |

#### Utrustning

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Har jordanslutningsblock | Ja |
| Har monteringsplatta     | Ja |

#### Säkerhet

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Skyddsklass         | Isoleringsklass I |
| Slagtålighet IK     | IK05              |
| Kapslingsklass (IP) | IP30              |
| Låstyp              | Utan lås          |
| Glödtråds test      | 850 °C            |