



VE118AK

### coffret de distribution Vector

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

##### Installation, montage

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non        |
| Montage                     | En saillie |

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

##### Équipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 1   |
| Nombre rangées            | 1   |
| Nombre de travée de large | 1   |
| Avec fermeture            | Non |
| Borne à conducteur neutre | Oui |

##### Capacité

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 18 |
|-------------------|----|

##### Fonctions

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec guide-câble | Oui |
|------------------|-----|

##### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 302 mm |
| Largeur    | 418 mm |
| Profondeur | 151 mm |

##### Cache, porte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre de portes              | 1 |
| Nombre de serrure de la porte | 0 |

##### Dimensions

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Nombre d'unités de largeur | 18 |
|----------------------------|----|

##### Cache, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
|--------------------------------|-----|

##### Raccordement

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Nombre d'entrée de câbles | 15 |
|---------------------------|----|

##### Matériau

|          |                  |
|----------|------------------|
| Matériau | Polystyrène (PS) |
| Code RAL | 7035             |
| Couleur  | Gris clair       |

##### Équipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre  | Oui |
| Plaque de montage incluse | Non |

##### Matériau

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Résistant au rayonnement ultra-violet | Non |
|---------------------------------------|-----|

##### Sécurité

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Classe de protection          | Classe II              |
| Résistance aux chocs IK       | IK07                   |
| Indice de protection IP       | IP65                   |
| Type de verrouillage          | Loquet<br>Sans serrure |
| GWT tenue au fil incandescent | 750 °C                 |

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui