



FP01SN2



## Väggskåp IP44 1550x300x205SKII

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	1550 mm
Bredd	300 mm
Djup	205 mm
Material tjocklek sidovägg	1 mm

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	Låsstång Utan lås
Slagtålighet IK	IK09

#### Utrustning

Antal sektioner i bredd	1
Antal öppningar för flänsplattor	2

#### Installation, montering

Montering	Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

#### Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

#### Utrustning

Antal rader	10
-------------	----

#### Material

Ytbehandling	Matt
--------------	------

#### Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

#### Elektrisk ström

Märkström	250 A
-----------	-------

#### Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----