



REK221X



Unid. int. ELCOM.TOUCH audio c/quadro br

Características técnicas

Materiais

Cor	Branco
Material	Plástico Termoplástico

Dimensões

Altura	92,50 mm
Largura	93 mm
Profundidade	16 mm
Dimensões	92.50 x 93 mm

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	5 - 50 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	5 - 50 °C

Tensão

Tensão de funcionamento do bus	24 - 24 V
--------------------------------	-----------

Corrente elétrica

Consumo de corrente de funcionamento	180 mA
Consumo de corrente (inativo)	265 mA

Ecrã

Com ecrã sensível ao toque	Não
----------------------------	-----

Texto

Modo de instalação	Fixação com parafuso através da placa de suporte Instalação montada em superfície plana ou em caixa de parede Para montagem vertical
Ligação	Para botão de pressão de chamada no piso Para fonte de alimentação adicional opcional Bloco de terminais de ligação com terminais de parafuso

Funções

Tipo de comunicação da porta	Audio
Controlo do volume	Sim

Conexão

Secção transversal de condutores	0 - 0 mm²
----------------------------------	-----------

Instalação, montagem

Montagem	Montagem à superfície
----------	-----------------------

Acessórios

Dispositivo adicional conetável	Não
---------------------------------	-----