



HW4E432FE

**Interruttore automatico aperto hw+ HW4 66kA 3200A 4P fisso sentinel Energy**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	3200 A
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2	66 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	66 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2	66 kA

**Condizioni di impiego**

Tensione di isolamento nominale Ui	1000 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	12000 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

**Architettura**

Numero di poli	4
Numero di poli	4P4D N:0/50/100/200%
Tipo di costruzione del dispositivo	Fissa incorporata

**Sostenibilità**

Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si