



HW4E432FE

**Luftbrytare (ACB) HW4 66kA 3200A 4P fast, för sentinel Energy TU**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström	3200 A
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2	66 kA
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2	66 kA
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2	66 kA

**Spänning**

Nominell isolationsspänning Ui	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	12000 V
Matarspänning	AC

**Arkitektur**

Antal poler	4
Antal poler	4P4D N:0/50/100/200%
Enhetens konstruktionstyp	Fast

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja