




13237004

## Afdekraam 2-v vert. berker K.5, edelstaal

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal gangen  | 2 |
| Aantal modules | 2 |

#### Materiaal

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Kleur                 | RVS           |
| RAL-code              | 9022          |
| Afwerking oppervlakte | Mat           |
| Materiaal             | Metaal<br>RVS |

#### Afmetingen

|         |           |
|---------|-----------|
| Hoogte  | 151,50 mm |
| Breedte | 87 mm     |
| Diepte  | 9,90 mm   |

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Installatie, montage

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Montage/aansluitpositie | Verticaal |
|-------------------------|-----------|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

#### Teksten

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Montagewijze | Klembevestiging |
|--------------|-----------------|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |