



HXA028H

MCCB Styk sygnalizacyjny AL x630/P630 prawostronny niskonapięciowy

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	0,10 A
Prąd znamionowy 230 V AC15	0,10 A

Łączność

Typ połączenia	quickconnect
Rodzaj montażu	Montaż na click

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	1x zmienny
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.5 - 1.25 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.5 - 1.25 mm ²

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	1500 V
Typ napięcia zasilania	AC/DC

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	3 W
--	-----

Sprzęt

Liczba styków INV	1
Liczba styków NC	0

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP4X
------------------------------------	------