



FP25SN2

Staande verdeler leeg IP44 geïsoleerd 1950 x 1300 x 205mm

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	1950 mm
Breedte	1300 mm
Diepte	205 mm
Dikte zijwand	1 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	Staafslot Zonder slot
Slagvastheid IK	IK09

Uitrusting

Aantal velden in de breedte	5
Aantal flensplaatopeningen	10

Installatie, montage

Gemonteerd op	Vloermontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-kleur	9010
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

Uitrusting

Aantal rijen	12
--------------	----

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	0
Deuris transparant	Nee

Elektrische Stroom

Nominale stroom	400 A
-----------------	-------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----