



FP25SN2

Щит на підлогу з цоколем Univers IP44/II 1950x1300x205 5 секції

Технічні характеристики

Розміри

Висота	1950 mm
Ширина	1300 mm
Глибина	205 mm
Товщина бічної стінки	1 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP44
Клас захисту	Клас ізоляції II
Тип блокування	3- позиційний важель Без замка
Ударостійкість IK	IK09

Обладнання

Кількість секцій по ширині	5
Кількість отворів у фланцевій пластині	10

Установлення, монтаж

Монтаж на	Підлогове кріплення
Підходить для зовнішнього використання	Ні

Матеріали

Colour	Чистий білий
Код RAL	9010
Обробка	З порошковим покриттям
Матеріал	Сталь

Обладнання

Кількість рядів щита	12
----------------------	----

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	2
Кількість замків	0
Дверцята/кришка прозорі	Ні

Електричний струм

Номинальний струм	400 A
-------------------	-------

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----