



85345175



IP20



## KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker K.1, antraciet

### Technische karakteristieken

#### Afmetingen

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Aanbevolen montagehoogte | 1,10 - 1,10 m |
| Installatiehoogte        | 1,10 - 1,10 m |

#### Instellingen

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Ondersteunde instelmodus | quicklink |
| Minimale inschakelduur   | 1 s       |

#### Funcities

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Maximale bedrijfscyclus | 180 min |
|-------------------------|---------|

#### Connectiviteit

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Met bussysteem KNX RF | Ja |
|-----------------------|----|

#### Leveringsomvang

|                        |    |
|------------------------|----|
| Inclusief buskoppelaar | Ja |
|------------------------|----|

#### Verlichting

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Inschakelhelderheid instelbaar | 5 - 1000 lx |
|--------------------------------|-------------|

#### Detectie

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Reikwijdte hoek instelbaar  | 45 - 90 ° |
| Reikwijdte hoek horizontaal | 90 - 180  |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

#### Materiaal

|           |             |
|-----------|-------------|
| Materiaal | Thermoplast |
|-----------|-------------|

#### Teksten

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functie | Uitschakelvoorwaarschuwing op dimeenheden<br>Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie<br>Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening<br>Met toetsvergrendeling<br>Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen<br>Resetfunctie (naar fabrieksinstelling) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|