



85345173



Rilevat. movim. radio KNX 1,1m QLink Serie K.5 acciaio inox opac vern.

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza d'installazione	1,10 - 1,10 m
Altezza di montaggio consigliata	1,10 - 1,10 m

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	quicklink
Ciclo di lavoro minimo	1 s

Funzioni

Ciclo di lavoro massimo	180 min
-------------------------	---------

Connettività

Con sistema bus radio KNX	Si
---------------------------	----

Dotazione

Collegamento bus integrato	Si
----------------------------	----

Illuminazione

Soglia di luminosità regolabile	5 - 1000 lx
---------------------------------	-------------

Rilevazione

Angolo di copertura regolabile	45 - 90 °
Angolo di rilevamento orizzontale	90 - 180

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Materiali

Materiale	Acciaio inox Materiale termoplastico
-----------	---

Testo

Funzione	Preavviso di disattivazione sui dimmer per illuminazione Con funzione di memoria per la simulazione di presenza Funzione di apprendimento per la soglia di luminosità tramite pulsante Con blocco pulsanti Funzione party per l'attivazione per 2 ore Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
----------	---

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----