



85345173



Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, K.5, n.čelik, lakirano

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije quicklink

Dimenzije

Preporučena visina ugradnje 1,10 - 1,10 m

Postavke

Minimalni radni ciklus 1 s

Dimenzije

Visina nakon ugradnje 1,10 - 1,10 m

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio Da

Opseg isporuke

Autobusna veza uključena Bus veza u kompletu Da

Rasvjeta

Podesiva odzivna svjetlina 5 - 1000 lx

Detekcija

Ugao detekcije podesiv 45 - 90 °

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Materijali

Materijal Nehrđajući čelik
Termoplastika

Tekst

Funkcija Upozorenje prije isključenja na umetcima za dimere
S memorijskom funkcijom za simulaciju prisustva
Funkcija Teach/učenja za odzivnu svjetlinu putem dugmeta
Sa bravom
Party funkcija za uključivanje 2 sata
Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)

Funkcije

Maksimalni radni ciklus 180 min

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da