



85345189



KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte	1,10 - 1,10 m
Installatiehoogte	1,10 - 1,10 m

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	quicklink
Minimale inschakelduur	1 s

#### Functies

Maximale bedrijfscyclus	180 min
-------------------------	---------

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Ja
-----------------------	----

#### Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar	Ja
---------------------------	----

#### Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

#### Detectie

Reikwijdte hoek instelbaar	45 - 90 °
Reikwijdte hoek horizontaal	90 - 180

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Materiaal

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

#### Teksten

Functie	Uitschakelvoorwaarschuwing op dimeenheden Met geheugenfunctie voor aanwezigheidsimulatie Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening Met toetsvergrendeling Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
---------	---

#### Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----