



85345183



## Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat

### Tehničke karakteristike

#### Postavke

Podržani način konfiguracije quicklink

#### Dimenzije

Preporučena visina ugradnje 1,10 - 1,10 m

#### Postavke

Minimalni radni ciklus 1 s

#### Dimenzije

Visina nakon ugradnje 1,10 - 1,10 m

#### Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio Da

#### Opseg isporuke

Autobusna veza uključena Bus veza u kompletu Da

#### Rasvjeta

Podesiva odzivna svjetlina 5 - 1000 lx

#### Detekcija

Ugao detekcije podesiv 45 - 90 °

#### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

#### Materijali

Materijal Termoplastika

#### Tekst

Funkcija Upozorenje prije isključenja na umetcima za dimere  
S memorijskom funkcijom za simulaciju prisustva  
Funkcija Teach/učenja za odzivnu svjetlinu putem dugmeta  
Sa bravom  
Party funkcija za uključivanje 2 sata  
Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)

#### Funkcije

Maksimalni radni ciklus 180 min

#### Održivost

Usklađeno sa RoHS Da