



FZ011NV

Deur links, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdeler, H 800 x B 800 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	769 mm
Breedte	248 mm
Diepte	12 mm

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
Aantal kastdeuren	1
Type kastdeur	Gedeeltelijke deur
Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Aantal sloten	0

Materiaal

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Poedercoating

Uitvoering

Positie kastdeur	Links
------------------	-------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP3X
Type slot	Staafsluiting

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	1
-----------------------------	---

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

