



85345129



**KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Aanbevolen montagehoogte	1,10 - 1,10 m
Installatiehoogte	1,10 - 1,10 m

**Instellingen**

Ondersteunde instelmodus	quicklink
Minimale inschakelduur	1 s

**Functies**

Maximale bedrijfscyclus	180 min
-------------------------	---------

**Aansluitmogelijkheden**

Met bussysteem KNX RF	Ja
-----------------------	----

**Leveringsomvang**

Inclusief busaankoppelaar	Ja
---------------------------	----

**Verlichting**

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

**Detectie**

Reikwijdte hoek instelbaar	45 - 90 °
Reikwijdte hoek horizontaal	90 - 180

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

**Materiaal**

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

**Teksten**

Functie	Uitschakelvoorwaarschuwing op dimeenheden Met geheugenfunctie voor aanwezigheidsimulatie Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening Met toetsvergrendeling Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
---------	---

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----