



85345131



Détecteur de mouve. radio KNX conf. 1,1 m ql, R.1/R.3/1930/R.classic, noir bril.

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur de montage	1,10 - 1,10 m
Hauteur de montage recommandée	1,10 - 1,10 m

Réglages

Modes de configuration supportés	quicklink
Min. temporisation	1 s

Fonctions

Max. temporisation	180 min
--------------------	---------

Connectivité

Système bus radio-KNX	Oui
-----------------------	-----

Éléments fournis

Raccordement bus incl.	Oui
------------------------	-----

Éclairage

Luminosité de rdéclenchement, réglable	5 - 1000 lx
--	-------------

Détection

Angle de détection, réglable	45 - 90 °
angle de détection horizontal	90 - 180

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Matières

Matière	Thermoplastique
---------	-----------------

Textes

Function	Avertissement de désactivation sus les modules variation Avec fonction de mémoire pour simulation de présence Fonction d'apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement Avec verrouillage des boutons-poussoirs Mode party pour activation pendant 2 heures Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
----------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----