



85345131



IP20



KNX RF čidlo pohybu komf. pro výšku 1,1 m, quicklink, R.x/1930/R.cla., černá l.

Technické vlastnosti

Rozměry

Doporučená montážní výška	1,10 - 1,10 m
Instalační výška	1,10 - 1,10 m

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	quicklink
Minimální pracovní cyklus	1 s

Funkce

Pracovní cyklus vysílače	180 min
--------------------------	---------

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ano
--------------------------------	-----

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	Ano
---------------------------	-----

Osvětlení

Nastavitelný jas odezvy	5 - 1000 lx
-------------------------	-------------

Detekce

Nastavitelný úhel detekce	45 - 90 °
Úhel detekce, vodorovný	90 - 180

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Materiál

Materiál	Termoplast
----------	------------

Texty

Funkce	Předběžné varování před vypnutím na stmívacích vložkách S paměťovou funkcí pro simulaci přítomnosti Funkce učení reakce jasu pomocí tlačítka Se zámkem na klíč Funkce "party" pro zapnutí na 2 hodiny Funkce resetování (do továrního nastavení)
--------	---

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----