



85345139



IP20



KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker R.1/R.3/R.8, polarwit

Technische karakteristieken

Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte	1,10 - 1,10 m
Installatiehoogte	1,10 - 1,10 m

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	quicklink
Minimale inschakelduur	1 s

Funcities

Maximale bedrijfscyclus	180 min
-------------------------	---------

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Ja
-----------------------	----

Leveringsomvang

Inclusief buskoppelaar	Ja
------------------------	----

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Detectie

Reikwijdte hoek instelbaar	45 - 90 °
Reikwijdte hoek horizontaal	90 - 180

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Materiaal

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

Teksten

Functie	Uitschakelvoorwaarschuwing op dimeenheden Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening Met toetsvergrendeling Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
---------	--

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----