



85345126



## B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1,1M COMFORT Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Διαστάσεις

Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης 1,10 - 1,10 m

#### Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης quicklink

#### Διαστάσεις

Ύψος εγκατάστασης 1,10 - 1,10 m

#### Ρυθμίσεις

Ελάχιστος κύκλος λειτουργίας 1 s

#### Λειτουργίες

Μέγιστος κύκλος λειτουργίας 180 min

#### Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Ναι

#### Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος bus Ναι

#### Φωτισμός

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης 5 - 1000 lx

#### Ανίχνευση

Ρυθμιζόμενη γωνία ανίχνευσης 45 - 90 °

Οριζόντια γωνία ανίχνευσης 90 - 180

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

#### Υλικά

Υλικό Θερμοπλαστικό

#### Κείμενο

Λειτουργία Προειδοποίηση απενεργοποίησης κυκλώματος στους μηχανισμούς ρύθμισης φωτισμού  
Με λειτουργία μνήμης για προσομοίωση παρουσίας  
Λειτουργία αναγνώρισης για απόκριση φωτεινότητας μέσω μπουτόν  
Με κλειδαριά  
Επιλογή έναυσης φωτισμού για 2 ώρες  
Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

#### Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι