



KDN180B

Sabirnica, viličasta, 1P, 80A, 16mm², 57M

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 80 A

Arhitektura

Broj polova 1

Dimenzije

Dužina 1000 mm

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp 4500 V

Nazivni radni napon Ue 415 - 415 V

Veza

Presjek krutog provodnika 16 mm²

Vrsta priključka/utikača Šina za faze, viličasta

Kapacitet

Broj modula 57

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Uskladen sa RoHS Da