




KDN180B

Sabirnica, viličasta, 1P, 80A, 16mm², 57M

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	80 A
----------------	------

Arhitektura

Broj polova	1
-------------	---

Dimenzije

Dužina	1000 mm
--------	---------

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon U _{imp}	4500 V
---	--------

Nazivni radni napon U _e	415 - 415 V
------------------------------------	-------------

Veza

Presjek krutog provodnika	16 mm ²
---------------------------	--------------------

Vrsta priključka/utikača	Šina za faze, viličasta
--------------------------	-------------------------

Kapacitet

Broj modula	57
-------------	----

Održivost

Bez halogena	Da
--------------	----

Usklađeno sa REACH	Da
--------------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----