



KDN180B

Шина фазна 1P 16мм² 57M

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	80 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	1
-------------------	---

Розміри

Довжина	1000 mm
---------	---------

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp	4500 V
---	--------

Номинальна робоча напруга змінного струму	415 - 415 V
---	-------------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	16 mm ²
---	--------------------

Тип роз'єму/штекера	Фазна шина з вилкою
---------------------	---------------------

Ємність

Кількість модулів	57
-------------------	----

Sustainability

Без галогену	Так
--------------	-----

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----