




KDN180B

Шина фазна 1P 16мм² 57M

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	80 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	1
-------------------	---

Розміри

Довжина	1000 mm
---------	---------

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp	4500 V
---	--------

Номинальна робоча напруга змінного струму	415 - 415 V
---	-------------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	16 mm ²
---	--------------------

Ємність

Кількість модулів	57
-------------------	----

Sustainability

Без галогену	Yes
--------------	-----

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----