



KDN180A

Sabirnica, viličasta, 1P, 80A, 16mm², 12M

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 80 A

Arhitektura

Broj polova 1

Dimenzije

Dužina 210 mm

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp 4500 V

Nazivni radni napon Ue 415 - 415 V

Veza

Presjek krutog provodnika 16 mm²

Vrsta priključka/utikača Šina za faze, viličasta

Kapacitet

Broj modula 12

Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa RoHS Da