




KDN180A

Sabirnica, viličasta, 1P, 80A, 16mm², 12M

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	80 A
----------------	------

Arhitektura

Broj polova	1
-------------	---

Dimenzije

Dužina	210 mm
--------	--------

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	4500 V
---------------------------------------	--------

Nazivni radni napon Ue	415 - 415 V
------------------------	-------------

Veza

Presjek krutog provodnika	16 mm ²
---------------------------	--------------------

Vrsta priključka/utikača	Šina za faze, viličasta
--------------------------	-------------------------

Kapacitet

Broj modula	12
-------------	----

Održivost

Bez halogena	Da
--------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----