




KDN180A

ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 1P 80A 12M

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	80 A
------------------	------

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	1
---------------	---

Διαστάσεις

Μήκος	210 mm
-------	--------

Τάση

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U_{imp}	4500 V
--	--------

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	415 - 415 V
-----------------------------------	-------------

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού	16 mm ²
-------------------------	--------------------

Τύπος σύνδεσης	Ράγα φάσης διχαλωτή
----------------	---------------------

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	12
-------------------	----

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
----------------------------------	-----

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----