



FWB32M2

FW sup. IP44 PO a.500 I.550, 78M

Características técnicas

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Saliente

Intensidade de corrente

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

Equipamento

Número de calhas	3
Número de filas	3
Número de secções	2
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não

Capacidade

Número de módulos	78
-------------------	----

Funções

Com entradas de conduta	Sim
-------------------------	-----

Dimensões

Altura	500 mm
Largura	550 mm
Profundidade	165 mm

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	0

Dimensões

Número de unidades de largura	26
-------------------------------	----

Tampa, porta

Tipo de fechadura	Fecho articulado
A porta/tampa é transparente	Não

Ligações

Número de entradas de condutores	8
----------------------------------	---

Materiais

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Não
Possui placa de montagem	Não

Índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK09
Índice de proteção IP	IP44
Recebe fechadura	Bloqueio com barra

Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----