



168001

Modulo LED per interruttore a manopola, 230V, senza neutro

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

| | |
|-------------------|-------------|
| Tensione nominale | 230 - 230 V |
|-------------------|-------------|

Corrente

| | |
|-------------------|-----|
| Corrente nominale | 0 A |
|-------------------|-----|

Serie

| | |
|---------|-------|
| Altezza | 51 mm |
|---------|-------|

| | |
|-----------|-------|
| Larghezza | 51 mm |
|-----------|-------|

| | |
|------------|----------|
| Profondità | 22,10 mm |
|------------|----------|

Potenza

| | |
|--------------------|---------|
| Corrente assorbita | 0,40 mA |
|--------------------|---------|

Materiali

| | |
|--------|--------|
| Colore | Bianco |
|--------|--------|

Illuminazione

| | |
|-----------------|-----|
| Tipo di lampada | LED |
|-----------------|-----|

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
|------------------------------|----|

| | |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|