



168001

## LED-module 230 V voor draaischakelaar zonder N

### Technische eigenschappen

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 230 V |
|-------------------|-------------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Nominale stroom | 0 A |
|-----------------|-----|

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 51 mm    |
| Breedte | 51 mm    |
| Diepte  | 22,10 mm |

#### Vermogen

|                |         |
|----------------|---------|
| Stroomverbruik | 0,40 mA |
|----------------|---------|

#### Materiaal

|       |     |
|-------|-----|
| Kleur | Wit |
|-------|-----|

#### Verlichting

|           |     |
|-----------|-----|
| Type lamp | Led |
|-----------|-----|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |