



WHTT50605C



### kallysto trend ENC avec BUS KNX complet: Détecteur de mouvement 1.1m Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur de montage recommandée 1.10 - 1.10 m

##### Réglages

Modes de configuration supportés ETS  
easy

Temporisation minimal 10 s

##### Fonctions

Max. temporisation 30 min

##### Connectivité

Avec système bus radio-KNX Non

##### Tension

Tension de service par bus 21 - 32 V

##### Éléments fournis

Raccordement bus incl. Oui

##### Courant électrique

Consommation de courant bus (transfert de données) 10 mA

##### Éclairage

Luminosité de déclenchement, réglable 5 - 1000 lx

##### Détection

Angle de détection, réglable 45 - 90 °

angle de détection horizontal 90 - 180

##### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

##### Matière

Matière Thermoplastique

##### Textes

Bouton poussoir Avec touche pour automatique/MARCHE  
permanente/ARRÊT permanent

Mode de fonctionnement Avec mode de test  
Fonctionnement maître-esclave pour couvrir de  
larges zones de détection  
Avec 3 modes de fonctionnement: automatique/  
MARCHE permanente/ARRÊT permanent

Fonction Simulation de présence  
Avec fonction réception

Mode de montage Avec griffes d'écartement  
Avec protection de démontage

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui