




29442089

Reg. rot. univ. con tapa central (R, L, C, LED), Serie R.classic, blanco polar

Características técnicas

Tensión

Tensión de empleo 230 - 230 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Colour Blanco polar

Código RAL 9010

Material Metal
Plástico

Dimensiones

Eje de diámetro 4 mm

Profundidad del montaje 24 mm

Altura 71 mm

Anchura 71 mm

Profundidad 45 mm

Arquitectura

Elemento de control/operación Interruptor rotatorio y convencional

Iluminación

Lámpara LED regulable 230 V 3 - 100 W

Texto

Principio de regulación Corte de fase ascendente, corte de fase descendente o corte de fase ascendente LED según el tipo de carga, aprendizaje automático

Fusible Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)

Tensión Posibilidad de comprobar la tensión sin desmontaje

Tipo de montaje Con garras de expansión

Tipo de conexión Con bornes roscados

Entrada de estación supletoria Con entrada de extensión supletoria para pulsador (contacto NA) con manejo con una superficie
Con entrada para mecanismo supletorio para regulador de luz rotatorio universal

Funcionamiento y control No hay interfaz Bluetooth

Equipo

Entrada de la subestación Sí

Sostenibilidad

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí