




29442089

Univ. draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, berker R.classic, pw

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Polarwit
-------	----------

RAL-code	9010
----------	------

Materiaal	Metaal Kunststof
-----------	---------------------

Afmetingen

Diameter as	4 mm
-------------	------

Inbouwdiepte	24 mm
--------------	-------

Hoogte	71 mm
--------	-------

Breedte	71 mm
---------	-------

Diepte	45 mm
--------	-------

Uitvoering

Bedieningselement	Druk- en draaischakelaar
-------------------	--------------------------

Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp	3 - 100 W
------------------------	-----------

Teksten

Dimprincipe	Fase-aansnijding/-afsnijding of led-faseaansnijding naar soort belasting, zelflerend
-------------	--

Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
----------	---

Spanning	Spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk
----------	---

Montagewijze	Met spreidklemmen
--------------	-------------------

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Bijpost-ingang	Met bijpostingang voor drukknop (maakcontact) met eenvlaksbediening Met ingang voor bijpostelement voor universele draaidimmer
----------------	---

Bediening en controle	Geen Bluetooth-interface
-----------------------	--------------------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----