




29442089

Stmívač, universální s knoflíkem a jemnou aretací, Serie R.classic, bílá, lesk

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí 230 - 230 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Materiál Kov
Umělá hmota

Rozměry

Osa průměru 4 mm

Vestavěná hloubka 24 mm

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 45 mm

Architektura

Řídící/ovládací prvek Tlačítkový a otočný spínač

Osvětlení

Stmívatelné LED světlo 230 V 3 - 100 W

Texty

Princip stmívání S řízením na náběžné nebo sestupné hraně nebo LED řízení dle typu zátěže "se zaučováním"

Pojistka Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)

Napětí Napěťová zkouška je možná bez demontáže

Způsob montáže S rozpěrnými příchytkami

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Vstup rozšiřující jednotky Se vstupem pro externí ovládání tlačítkem se spínacím kontaktem, rozšiřujícím spínacím tlačítkovým modulem
Se vstupem pro externí ovládání pro otočný univerzální stmívač

Provoz a kontrola Žádné rozhraní Bluetooth

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano