



29442089

Vriddimmer universal, 1930/ R.classic, 3-100W LED, 420W/ VA - R, L, C, Vit

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning 230 - 230 V

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Material

Färg Vit

RAL-kod 9010

Material Metall
Plast

Dimensioner

Axel diameter 4 mm

Inbyggnadsdjup 24 mm

Höjd 71 mm

Bredd 71 mm

Djup 45 mm

Arkitektur

Styr/manöverelement Tryck- och vridbrytare

Belysning

Dimbara 230 V LED-lampor 3 - 100 W

Text

Dimrings princip Framkantsdimring, bakkantsdimring eller LED beroende på last-typ, självlärande

Säkring Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)

Spänning Spänningstest möjligt utan demontering

Utförande Med klor

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Expansionsenhet ingång Med ingång till tryckknapp (NO-kontakt)
Med ingång för sidoanslutningsinsatser för universell vridbar dimmer

Drift och styrning Inget Bluetooth-gränssnitt

Utrustning

Omformare ingång Ja

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja