



29442089

Диммер універс. Комфорт 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В, пол.білизна, R.Classic

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга 230 - 230 V

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Матеріал Метал
Пластик

Розміри

Вісь діаметра 4 mm

Вбудована глибина 24 mm

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 45 mm

Архітектура

Елемент керування/функціонування Натискний і поворотний перемикач

Освітлення

Світлодіодна лампа 230 В з регульованою яскравістю 3 - 100 W

Тексти

Принцип світлорегулювання Увімкнення фази, вимкнення або світлодіодне увімкнення фази відповідно до типу навантаження, самопрограмування

Запобіжник Захист від короткого замикання та перевантаження (електронний запобіжник)

Напруга Тест напруги можливий без демонтажу

Режим встановлення З розпірними лапками

Тип з'єднання З гвинтовими клеммами

Додатковий вхід З додатковим вхідним блоком для кнопки (без контакту) З одноповерхневим керуванням з входом для підключення блоків розширення для універсального поворотного димера

Експлуатація та управління Немає інтерфейсу Bluetooth

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так